## めねじ検査ロボット

# TP565Yθ-Z

## 特長

## ■ ゲージ推力可変制御

ゲージねじ込み及び抜取り工程でZ軸を低推力制御し、 ワークとゲージに優しい検査をします。

## ■ 検査トルク・回転数可変

KXドライバ(当社製)を装備し、トルク・回転数等の検査条件をポイント、ねじサイズ毎に設定可能です。

## ■ ゲージフローティング機構

アプローチ時にはゲージを固定し、検査時にはX,Y方向にフローティングさせて、 芯ズレを吸収します。




写真の装置は構成例です。

## ■「通り」「止り」を一度に検査

「通り」「止り」一体の二連ねじバー(\*)を採用し、「通り」と「止り」の合否判定を一工程で行います。 ※ 二連ねじバーは、㈱やまわエンジニアリングサービス様の商品です。


## ■ オートツールチェンジ (オプション) で多種サイズに対応


## 検査動作



## TP565Y0-Z

## ■ 外観寸法図 【TP565Yθ-Z】(単位: mm)





## ■ 搭載ドライバ







NXドライバ【オプション】

## ■ 主な仕様

型式		TP565Yθ-Z
ストローク 範囲	上下	150mm
	前後	200, 300, 400, 500mm
	左右(旋回)	R=200, 250, 300mm ±90°
対象ねじサイズ ※1		M3 ~ M10
ドライバモータ		KXドライバ (モータ出力トルク制御型)
検査トルク範囲 ※2		0.08 ~ 2.6N·m
機械質量(本体部) ※3		約37kg
検査条件設定数		最大16組 (判定トルク、回転数など)
自己診断機能		システム異常時エラーメッセージと 外部への信号出力

- ※1 ねじに合わせた専用構成になりますので、検査できるめねじは1種のみとなります。
- ※2 トルク帯により、ドライバ型式が異なります。
- ※3 ストローク、搭載ドライバにより変わりますのでお問い合わせください。

## ロボットコントローラ仕様

[ ] はオプション

型式	RC5500-S
電源電圧	単相AC200~230V 50/60Hz
制御軸数	最大6軸
位置決め方式	PTP制御、クローズドループ制御
位置検出方式	アブソリュートエンコーダ方式 (バッテリバックアップ:約5年)
	RS-232C (ティーチングペンダント用)
シリアルポート	Ethernet (100BASE-TX)
	RS-422 / RS-485
記憶メモリ	SRAM (バッテリバックアップ:約5年)
外部入力 ※4 ※6	標準ユーザポート16点 [外部に64点追加可能]
外部出力 ※4 ※6	標準ユーザポート16点 [外部に64点追加可能]
フィールドネットワーク	[CC-Link, DeviceNet, Ethernet]
教示方式	MDI、リモートティーチング、ダイレクトティーチング
	作業領域:40ポイント ※5 ×100機種 ※5
ポイント管理	固定領域: 40ポイント
W121 B/E	パレタイズ領域:200ポイント×3グループ
	(Yθ型ロボットでは非対応)
プログラム言語	ラダーダイアグラム&テキスト型言語 (40kステップ相当)
ロボットプログラム	専用モーション言語
外形寸法(W×H×D)	200(250 *5)×450×420mm (ゴム足除く)
質量	約20Kg
	ハンディ式タッチパネル
ティーチングペンダント	(キースイッチ、非常停止スイッチ、デッドマンスイッチ付)
	ペンダントを操作盤として使用することも可能
パソコン対応ソフト	[MPE720 Ver.7] **7

- ※4 装置構成により外部入出力I/Oをねじ締めシステム部として使用する場合があります。
- ※5 仕様による。 ※6 PNPにも対応しております。(ご注文時指定事項)
- ※7 MPE720 Ver.7 は株式会社安川電機様の製品です。

## http://www.nittoseiko.co.jp/

産機事業部 〒623-0003 京都府綾部市城山町2

[代表] Tel (0773) 43-1550 fax (0773) 43-1554

■ 本社販売課

〒623-0003 京都府綾部市城山町2

■ 北関東営業所

〒370-0523 群馬県邑楽郡大泉町吉田1221-3 Tel (0276) 63-8158 fax (0276) 63-8480

■ 東京支店 ■ 名古屋支店 ■ 広島営業所 〒223-0052 横浜市港北区綱島東6-2-21 〒465-0025 名古屋市名東区上社5-405

〒732-0052 広島市東区光町1-12-20

もみじ広島光町ビル2階

Tel (0773) 42-1290 fax (0773) 43-1553

Tel (045) 546-4744 fax (045) 545-6935

Tel (052) 709-5063 fax (052) 709-5065 ● 性能向上のため、予告なく仕様など変更させていただくことがあります。

Tel (082) 207-0622 fax (082) 207-0623 ●本誌に記載されている製品名などの固有名詞は、各社の登録商標または商標です。